



XF013

Project	_____
Item	_____
Hoeveelheid	_____
Datum	_____

Model
LINEMICRO™

Convectieoven	Elektrisch
3 trays 460x330	Opening naar beneden
Knop	
Spanning: 220-240V 1~	

Beschrijving

Convectieoven met analoge bediening en roestvrij stalen kookkamer. Hiermee kunt u de kooktijd en temperatuur instellen. Ideaal voor diepgevroren bakkerij- en banketproducten voor ontbijt en fastfood. De AIR.Plus technologie garandeert een perfecte gelijkmatigheid op alle bakplaten.



Standard cooking features

Handmatig koken

- **Temperatuur:** 80 °C – 260 °C

Technische kenmerken

- Kookkamer in hoogresistent AISI 430 staal met afgeronde hoeken
- Dubbel glas
- Ovenkamerverlichting met halogeenlamp
- Bakruimte met verchroomde stalen rek rails


Geavanceerde en automatische kookfuncties

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** onttrekt snel vocht aan de kookkamer



XF013



Afmetingen en gewicht

Breedte	600 mm
Diepte	587 mm
Hoogte	402 mm
Netto Gewicht	20 kg
Tray pitch	70 mm

Aansluitposities

2	Stroomvoorziening aansluitingenbord
3	Unipotential aansluitpunt
6	Plaatje met technische gegevens
7	Veiligheidsthermostaat
12	Hete dampen uitlaat schoorsteen



XF013

Stroomvoorziening

Watersaansluiting

Installatievereisten

Accessories

Elektrische stroomvoorziening

STANDAARD

Spanning	220-240 V
Fase	~1PH+PE
Frequentie	50 / 60 Hz
Totaal vermogen	2,7 kW
Max stroomopname	12 A
Vereiste grootte van breaker	16 A
Vereisten voor de voedingskabel*	3G x 1,5 mm ²
Stekker	Schuko

*Aanbevolen grootte - neem plaatselijke voorschriften in acht.

Accessories

- **Bak Benodigheden:** speciale trays
- **SPRAY&Rinse:** Praktisch spray reinigingsmiddel voor het handmatig reinigen van alle soorten ovens. Het ontvet en verwijdt alle soorten vuil.

Installatievereisten

De installaties moeten in overeenstemming zijn met alle plaatselijke elektrische systemen, met name wat betreft de minimumdraaddikte die vereist is voor aansluiting in het veld, hydraulische en ventilatievoorzieningen. In het geval van gasovens moet een afzuig- en rookanalyse worden uitgevoerd.

Registreer je bij DDC Service voor toegang tot gegevens en productspecificaties.

www.ddc.unox.com